

Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 2 m - HD15 vers HD15 M/M

Product ID: MXTMMHQ2M



Le câble VGA haute résolution MXTMMHQ2M (2 mètres) est conçu pour donner la meilleure qualité vidéo qui soit sur votre écran VGA et convient parfaitement aux applications haute résolution de 1920 x 1200 et plus.

Ce câble vidéo VGA coaxial durable (HD15 vers HD15) élimine les images fantômes et floues propres aux câbles non coaxiaux et assure une protection supérieure contre les interférences EMI en ayant recours aux tores magnétiques situés près des extrémités du connecteur.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Remplacez un câble d'écran VGA usé ou manquant par ce câble VGA coaxial de qualité supérieure
- Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)

Features

- Câble coaxial triple + double torsadé pour un affichage cristallin
- Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
- Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
- Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| | Warranty | Lifetime |
| Matériel | Nombre de conducteurs | 14 |
| | Nombre de tores magnétiques | 1 |
| | Placage du connecteur | Nickel |
| | Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) |
| | Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |
| | Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Connecteur(s) | Connecteur A |
| Connecteur B | | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle |
| Conditions environnementales | Humidité | Humidité relative de 0 à 80 % |
| | Température de fonctionnement | 0 to 60 °C |
| | Température de stockage | -20 to 80 °C |
| Caractéristiques physiques | Calibre du fil | 28 AWG |
| | Couleur | Noir |
| | Hauteur du produit | 14 mm [0.6 in] |
| | Largeur du produit | 30 mm [1.2 in] |
| | Longueur de câble | 2 m [6.6 ft] |
| | Longueur du produit | 2 m [6.6 ft] |
| | Poids du produit | 0.3 kg [0.6 lb] |
| Informations d'emballage | Poids brut | 0.3 kg [0.6 lb] |
| | Quantité par paquet | 1 |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Câble VGA coaxial de 2 m HD15 pour écran haute résolution M/M |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.