



FRENCH

Fiche technique

136-8580 CT009 LAN Quicker



| RS Numéro d'article. | Type de corps | Type de testeur de câble | Conditions de testeur de câble | Afficher | Manière d'opération | Type de batterie |
|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 136-8580 | Plastique | LAN | PASS, OPEN, SHORT, CROSS | LED Indicateur | Changement de tact Clavier | Alcalin 9VDC |



CARACTÉRISTIQUES:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Afficher: | LED Indicator |
| Type de connecteur: | RJ45 Connector |
| Type de câble: | LAN Cable |
| Statut d'erreur: | OPEN, SHORT, CROSS |
| Longueur pour Test: | 1~350 meters (3~1200 feet) |
| Source d'énergie: | 9VDC Battery. |
| Température de fonctionnement: | 0° to 50° C (32° to 122° F) |
| Température de stockage: | -10° to 60° C (14° to 140° F) |
| Humidité: | 10 % to 90 % non-condensing |
| Dimension: | Main Body: 103(L) x 78(W) x 32(H) mm |
| Certification: | CE, RoHS |