

4-Bay HD docking station voor 2.5"/3.5" SSDs en HDDs - eSATA/USB 3.0 naar SATA

Product ID: SDOCK4U33E



Dock en swap tegelijktijd tot vier schijven vanaf uw laptop of desktop, via één eSATA- of USB-poort. Dit 4-bay docking station biedt u grote datacapaciteit en snelle bestandsoverdracht met ondersteuning van SATA I, II en III (tot 6 Gbps).

Grote datacapaciteit met vier drive bays

Krijg toegang tot meerdere schijven met dit docking station met vier bays. Het bespaart u elke dag waardevolle tijd omdat u onafhankelijk toegang hebt tot vier 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven of solid-state drives. Ideaal voor dataherstel, imaging of back-ups, omdat u tegelijkertijd toegang hebt tot vier schijven, en uw schijven dus niet meer één voor één hoeft te openen.

Veelzijdige verbindingsopties voor snelle dataoverdracht

U kunt het docking station via eSATA of USB aansluiten. Voor snelle prestaties en efficiënte dataoverdracht bij aansluiting via eSATA, ondersteunt het docking station de volle SATA III transmissiesnelheden - tot 6 Gbps. Voor universele compatibiliteit kan het dock via USB 3.0 worden aangesloten met transmissiesnelheden tot 5 Gbps; bovendien ondersteunt het UASP voor verbeterde prestaties.

Eenvoudig schijfbeheer en brede compatibiliteit

IT-technici of zakelijke professionals die bestanden moeten controleren of verschillende harde schijven moeten testen, kunnen met het dock schijven hotswappen. Dankzij het broodrooster-stijl topladerdesign met schijf eject-knoppen is het dock eenvoudig te gebruiken, terwijl twee bijna geruisloze koelventilatoren de warmte verspreiden en zo voor een constante, optimale bedrijfstemperatuur zorgen.

Door ondersteuning van SATA I, II en III en schijven met grote capaciteit (getest tot 6 TB), is dit docking station compatibel met bijna elke 2,5 en 3,5 inch SATA SSD of HDD.

Het docking station is ook geschikt voor 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en M.2 schijven met de compatibele StarTech.com adapter:

IDE harde schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT2IDEADP SATA naar 2,5 of 3,5 inch IDE harde-schijfadapter voor HDD docks

mSATA schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter

M.2 schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter

Probleemloze installatie

Het 4-bay dock is besturingssysteem onafhankelijk, waardoor een snelle en gemakkelijke installatie gegarandeerd is. Dankzij het compacte design en afmetingen kan het ook gemakkelijk in uw werkomgeving worden opgeborgen.



De SDOCK4U33E wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Systeembouwers en IT-specialisten krijgen snel toegang tot schijven voor imaging
- Back-up uw data snel naar een externe archiefschijf
- Draag data over van de ene schijf naar de andere
- Technici kunnen meerdere schijven gemakkelijk testen of benchmarken
- Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon mee naar een externe locatie voor veilige opslag

Features

- Krijg tegelijkertijd toegang tot vier SATA-schijven, met één docking station
- Ondersteunt zowel 2,5 als 3,5 inch HDD's en SSD's
- USB 3.0 of high-speed eSATA-hostverbinding met poortmultiplier
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- Design met bovenlader en schijfkleppen alsmede schijf eject-knoppen
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Twee koelventilatoren van 60 mm
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x
- Plug-and-play en hot-swappable

| | | |
|----------------------|-----------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Aantal stations | 4 |
| | Chipsetcode | JMicron - JMS567 JMicron - JBM575 |
| | Interface | USB 3.0 & eSATA |
| | Lagertype ventilator | Hulslager |
| | Schijfgrootte | 2.5in & 3.5in |
| | Schijfinstallatie | Verwijderbaar |
| | Schijftype | SATA |
| | Ventilator(en) | Ja |
| Ventilatoren | 2 - 60 mm | |
| Prestaties | Hot-swappable | Ja |
| | Max. schijfcapaciteit | Momenteel getest tot 6 TB |
| | Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbps |
| | MTBF | 30.000 |
| | Port-multiplier | Ja |
| | Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps) |
| | UASP ondersteuning | Ja |
| Connector(en) | Hostaansluitingen | 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - eSATA (7-pins, data) stekker |
| | Schijfaansluitingen | 4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle |
| Software | Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required |
| Indicatoren | LED-indicatoren | 4 - Power 4 - Activiteit |
| | Voeding | Inclusief voedingsadapter |
| | Ingangsspanning | 100 ~ 240 AC |
| | Ingangsstroom | 2.0A |
| | Stekkertype | 4-pin DIN |
| | Uitgangsspanning | 12 DC |
| | Uitgangsstroom | 6500mA |
| | Vermogensopname | 78 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) |
| | Opslagtemperatuur | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
| | Vochtigheid | 20% - 80% rel. luchtvochtigheid |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 6.8 in [172 mm] |
| | Gewicht product | 35.5 oz [1007 g] |
| | Hoogte product | 3.4 in [87.3 mm] |
| | Kleur | Zwart |
| | Lengte product | 11.2 in [285 mm] |
| | Type behuizing | Kunststof |
| Verpakkingsinformatie | Verzendgewicht (verpakt) | 5.3 lb [2.4 kg] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - 4-bay harddisk docking station |
| | | 1 - Universele voedingsadapter |
| | | 4 - voedingskabels (N-A/GB/EU/AU) |
| | | 1 - USB A naar B kabel |
| | | 1 - eSATA-kabel |
| | | 1 - Verkorte handleiding |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.