

BACS A FOND PLAT

21-701-xxxx

La gamme standard des containers Wez est conçue pour les euro palettes 1200x800 ou 1200x1000.



Spécifications produit

Matière :	Polypropylène conducteur (chargé carbone)
Couleur :	Noir
Marquage ESD :	Tous les bacs sont marqués du logo ESD
Résistance de surface :	$\leq 10^4$ Ohm
Température d'utilisation :	80°C. En fonction de la charge, des déformations peuvent apparaître dès 50°C
Gerbabilité :	Tous les bacs peuvent être gerbés ensemble avec une grande variété de combinaisons
Capacité de gerbage :	500 kg
Conformité aux normes :	IEC 61340-5-1 / RoHS Directive (2002/95/CE)

Caractéristiques et références

Référence	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Profondeur utile (mm)	Capacité (litre)	Poids (gr)
21-701-0000	200 x 150 x 145	155 x 106 x 142	129	2.7	375
21-701-0010	300 x 200 x 100	254 x 154 x 96	83	3.75	520
21-701-0015	300 x 200 x 145	254 x 154 x 141	128	5.5	720
21-701-0020	400 x 300 x 53	354 x 254 x 49	40	4.4	540
21-701-0025	400 x 300 x 100	354 x 254 x 96	83	8.7	1030
21-701-0030	400 x 300 x 145	354 x 254 x 141	128	12.8	1200
21-701-0035	400 x 300 x 212	354 x 254 x 208	195	19.2	1610
21-701-0040	400 x 300 x 278	354 x 254 x 274	261	25.2	1975
21-701-0045	400 x 300 x 320	354 x 254 x 316	303	29.0	2100
21-701-0055	600 x 400 x 100	554 x 354 x 96	83	19.0	1650
21-701-0060	600x 400 x 145	554 x 354 x 141	128	28.0	2050
21-701-0065	600 x 400 x 212	554 x 354 x 208	195	41.0	2550
21-701-0070	600 x 400 x 278	554 x 354 x 273	260	55.0	3070
21-701-0075	600 x 400 x 320	554 x 354 x 316	303	62.0	3400
21-701-0080	600 x 400 x 412	554 x 354 x 407	393	82.0	4605
Version allégée (entre 40% et 60%)					
21-700-0100	400 x 300 x 145	354 x 254 x 141	128	12.8	700
21-700-0105	600 x 400 x 145	554 x 354 x 141	128	28.0	1230