

C-FCI 1,5/M4 - 叉形电缆插针

3240034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240034>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

叉形电缆插针，红色，0.5 - 1.5 mm²，M4



优势

- 不带塑料绝缘套管的叉形电缆插针经过硬焊接处理 当与CRIMPFOX-RC ...和CRIMPFOX-RCI ...钳共同使用时，它们可以实现最大的导线拔出力
- 绝缘型号无卤素，并运用"EASY ENTRY"技术

商业数据

订货号	3240034
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BH3441
产品关键代码	BH3441
目录页面	页码495 (C-3-2019)
GTIN	4046356451116
单件重量（含包装）	0.692 g
单件重量（不含包装）	0.663 g
原产地	CN

C-FCI 1,5/M4 - 叉形电缆插针

3240034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240034>



技术数据

产品属性

产品类型	插头
产品属性	采用"Easy Entry"系统 钎焊 PA绝缘

尺寸

尺寸图	
宽度	7.2 mm
套管长度	22 mm
绝缘套管长度	10.5 mm
最大剥线长度	7 mm
自中心到绝缘套管的距离	7.2 mm
最小材料厚度	0.75 mm
绝缘套环内部尺寸	4.1 mm
内部尺寸	
内径	4.3 mm

材料规格

颜色	红色 (RAL 3001)
标识材料	铜缆
阻燃等级，符合UL 94	V2
涂层	镀锡
绝缘材料	PA
材质	无卤素

机械特性

技术数据	
套管长度	22 mm

C-FCI 1,5/M4 - 叉形电缆插针




3240034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240034>

图纸

尺寸图



C-FCI 1,5/M4 - 叉形电缆插针

3240034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240034>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-FCI 1,5/M4 - 叉形电缆插针

3240034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240034>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn