



Gaines et raccords FlexiGuard

FG IP54, raccord avec filetage tournant

Les raccords FG-M et les attaches FG-P sont utilisés, en combinaison, avec les gaines FlexiGuard partout où une protection contre la poussière et l'humidité est nécessaire.


Principales caractéristiques

- Monobloc, installation facile
- Raccord tournant
- Résiste aux vibrations et à l'arrachement
- Large diamètre intérieur
- Férule intérieure pour la protection des câbles
- Bonne résistance aux agents chimiques
- Bonne résistance aux UV et à l'ozone



Raccord avec filetage tournant FG.

MATIÈRE	Polypropylène (PP)
Températures d'utilisation	De -35 °C à +80 °C
Tenue au feu	UL94 V2



Raccord FlexiGuard, droit avec filetage tournant

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Long. (L)	Ø écrou milieu (A/F2)	Couleur	Article
FG14-M16	14	M16	8,8	42,0	20	Gris (GY)	167-00530
FG14-PG9	14	PG9	8,8	42,0	20	Gris (GY)	167-00510
FG17-M20	17	M20	11,1	45,5	24	Gris (GY)	167-00531
FG17-PG11	17	PG11	11,1	45,5	24	Gris (GY)	167-00511
FG19-PG13	19	PG13,5	13,0	47,5	27	Gris (GY)	167-00512
FG21-M25	21	M25	14,8	49,8	30	Gris (GY)	167-00533
FG21-PG16	21	PG16	14,8	49,8	30	Gris (GY)	167-00513
FG27-M32	27	M32	19,4	52,0	36	Gris (GY)	167-00534
FG27-PG21	27	PG21	19,4	52,0	36	Gris (GY)	167-00514
FG36-M40	36	M40	27,9	55,0	46	Gris (GY)	167-00535
FG36-PG29	36	PG29	27,9	55,0	46	Gris (GY)	167-00515
FG45-M50	45	M50	35,6	58,0	55	Gris (GY)	167-00536
FG45-PG36	45	PG36	35,6	58,0	55	Gris (GY)	167-00516
FG56-M63	56	M63	45,9	60,5	65	Gris (GY)	167-00537
FG56-PG48	56	PG48	45,9	60,5	65	Gris (GY)	167-00517

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.