


## SEK mezz Fe 20P THR 2.9mm PL2



图片仅用于说明。请参考产品描述。

### 标识

类别	连接器
系列	SEK 堆栈
原件	母连接器
插针端子介绍	直式

### 版本

接线方式	回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式	PCB至PCB 主板到子插件板
针数	20
连接长度	2.9 mm
包装内容	带子和线卷

### 技术参数

插针排	2
针间距 ( 接线端 )	2.54 mm
额定电流	1 A
绝缘阻抗	>10 <sup>9</sup> Ω
接触电阻	≤20 mΩ
极限温度	-55 ... +125 °C ( 在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s )
插入力	≤40 N
拔出力	≤40 N
性能等级	2

## 技术参数

插拔次数	≥250
测试电压U r.m.s.	1 kV
绝缘组	IIIa (175 ≤ CTI < 400)

## 材料特性

材料(插芯)	液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)	黑色
材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镍表面镀锡 接线端 钯/镍表面镀金 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

## 规格和认证

规格	IEC 60603-13
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

## 商业数据

包装尺寸	160
净重	12.563 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140212336
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415