

HC-HPR-B24-BFH-EMR-BK - 壳体

1411055

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411055>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



HEAVYCON B24面板安装底座，HPR系列，适用螺钉锁紧，用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求

优势

- 振动和冲击：IEC 61373/EN 50155，1类，1B级

商业数据

订货号	1411055
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AAI
产品关键代码	AF7AAI
目录页面	页码629 (C-4-2015)
GTIN	4046356921688
单件重量（含包装）	198.6 g
单件重量（不含包装）	190 g
原产地	CN

技术数据

说明

概述	适用插芯HC-B24、BB46、BBB64、D64、DD108、M
----	-----------------------------------

产品属性

产品类型	外壳，带螺钉锁紧装置
外壳类型	面板安装底座
产品系列	HC-HPR-B
系列	HPR-B24
应用	铁路应用场合
类型	B24
保护盖	否
Pg螺钉连接	无

连接数据

紧固扭矩	4 Nm (卡销)
------	-----------

尺寸

尺寸图	
宽度	58 mm
高度	20 mm
长度	192 mm
钻孔距离，水平	130 mm
钻孔距离，垂直	32 mm
孔径	6.5 mm
安装尺寸	
开口宽度	35 mm
开口长度	108 mm

材料规格

密封材料	NBR
外壳材料	压铸铝
外壳表面材料	粉末镀层，黑色
锁扣材料	不锈钢
固定螺钉材料	不锈钢

环境和真实条件

环境条件

HC-HPR-B24-BFH-EMR-BK - 壳体



1411055

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411055>

保护等级	IP66
	IP68 (0.5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
冲击强度	IK09
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C


机械特性

机械参数


锁紧类型	螺母
------	----

图纸

尺寸图



尺寸图



面板开口

HC-HPR-B24-BFH-EMR-BK - 壳体



1411055

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411055>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411055>

DNV

认证ID: TAE000037S

ENI

EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn