

## Gants de protection contre les produits chimiques avec une meilleure préhension et de longues manchettes de sécurité, parfaits pour les applications en intérieur

- Préhension améliorée** : grâce à leur revêtement ANSELL GRIP™, les gants de sécurité AlphaTec® 58-535W minimisent la force nécessaire pour manipuler des composants huileux ou humides
- Confort élevé** : Leur revêtement intérieur en nylon blanc améliore le confort et les rend parfaits pour les applications intérieures.
- Défenses avancées** : La construction collée des gants de travail AlphaTec® 58-535W, dotée d'un polymère d'enduction qui ne pénètre pas dans la doublure lors de la fabrication, limite les fuites de liquides et de produits chimiques.
- Durabilité améliorée** : Ces gants AlphaTec® répondent aux normes ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION NIVEAU 5 et EN ABRASION NIVEAU 3.
- Protection spécialisée** : Outre la résistance aux produits chimiques, ils satisfont à la norme EN 407 relative à la chaleur de contact de niveau 1, ce qui renforce encore la sécurité sur le lieu de travail.

### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique

### Applications

- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Application de produits d'étanchéité et de retouche
- Changement d'outils et de matrices
- Manipulation d'outils d'application et de nettoyage
- Entreposage de matières premières
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel



# AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

58-535W

Une combinaison inédite de préhension  
et de résistance aux produits chimiques

## Principales propriétés

- **Revêtement ANSELL GRIP™** : Superbe adhérence sur sol sec et mouillé, avec un minimum d'effort
- **Doublure en nylon blanc** : Excellent niveau de confort, idéal pour les applications intérieures
- **Construction collée** : Dextérité accrue, sans pénétration de la doublure

## Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

## Technologies

 **ANSELL GRIP™**  
Ansell Grip Technology



## Normes de performance

ANSI/ISEA 105-2024



EN ISO 374-1:2016



Type A  
0493  
AJKLOPT

EN388: 2016



3131A

EN 407



X1XXXX



EN ISO 374-5:2016

## Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	JAUGE	TAILLE	LONGU EUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 58-535W	Liner Material: Nylon Coating Material: Nitrile Featured Technology: ANSELL GRIP™	13	7, 8, 9, 10, 11	340 / 13.4	Gris	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 paires par sachet en polyéthylène, 12 sachets par carton</li><li>• Variante de l'emballage, 1 paire par sac, 72 sacs par carton</li></ul>

### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Canada

Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Canada  
T : 1800 363-8340  
F : 1888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux Etats-Unis et brevets en instance aux Etats-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

**Ansell**

