

UGSK/S + GS - 滑块式接线端子

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0313085>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



滑块式接线端子，带滑块，标称工作电压: 500 V，额定电流: 41 A，连接量: 2，接线方式: 螺钉连接，第一层，额定接线容量: 6 mm²，横截面: 0.5 mm² - 10 mm²，安装方式: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32，颜色: 灰色

优势

- 借助于桥接件和滑块，测量设备或保护继电器可以单独的开启
- 为此，根据切换任务，滑块将与切换桥接件接触

商业数据

订货号	0313085
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1233
产品关键代码	BE1233
目录页面	页码517 (C-1-2019)
GTIN	4017918001681
单件重量 (含包装)	32.727 g
单件重量 (不含包装)	31.376 g
原产地	DE

UGSK/S + GS - 滑块式接线端子

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0313085>



技术数据

产品属性

产品类型	直通式接线端子
产品系列	UGSK
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.31 W

连接数据

额定横截面	6 mm ²
第一层	
螺纹	M4
紧固扭矩	1.5 ... 1.8 Nm
剥线长度	11 mm
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.5 mm ² ... 10 mm ²
横截面 AWG	20 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm ² ... 6 mm ²
导线横截面，柔性[AWG]	20 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.5 mm ² ... 6 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.5 mm ² ... 4 mm ²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.5 mm ² ... 1.5 mm ²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.5 mm ² ... 4 mm ²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.5 mm ² ... 4 mm ²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ² ... 4 mm ²
标称电流	41 A
最大负载电流	57 A (当连接截面积为 10 mm ² 的导线时)
额定电压	500 V
额定横截面	6 mm ²

尺寸

宽度	8.2 mm
高度	61 mm
NS 32深度	57.6 mm

UGSK/S + GS - 滑块式接线端子

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0313085>



NS 35/7,5深度	52.7 mm
NS 35/15深度	60.2 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	125 °C
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数	
开口式侧板	是

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UGSK/S + GS - 滑块式接线端子

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0313085>



图纸

电路图




UGSK/S + GS - 滑块式接线端子

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0313085>



电路图



1 = 端板

2 = 固定式桥接件

3 = 滑块

4 = 用于两个端子的转辙杆

5 = 双转辙杆

6 = 隔板

7 = 左上端带切槽的特殊隔板

8 = 右上端带切槽的特殊隔板

9 = 分组隔板

10 = 快速标记条

11 = 螺丝刀

UGSK/S + GS - 滑块式接线端子

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0313085>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0313085>



EAC

认证ID: EACKZ 08593

UGSK/S + GS - 滑块式接线端子

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0313085>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UGSK/S + GS - 滑块式接线端子

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0313085>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn