



PRODUCT-DETAILS

OHY200J12P

OHY200J12P HANDLE



概要信息	
产品型号	OHY200J12P
产品ID	1SCA101587R1001
欧洲商品编号(EAN)	6417019364803
目录说明	OHY200J12P HANDLE
详细描述	OHY200J12P PISTOL HANDLE

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
RoHS信息	1SCC011020D0201
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Popular Downloads	
数据手册, 技术资料	1SCC301020C0201

说明书和手册

1SCC390080M0203

环境条件

防护等级	IP65
------	------

订货信息

最小起订量	1 piece
海关关税号	85389099
原产地	Finland (FI)

尺寸

产品净宽	400 mm
产品净高	70 mm
产品净深	69 mm
产品净重	0.495 kg

包装信息

1级包装单元	bag 1 piece
1级包装宽度	400 mm
1级包装长度	80 mm
1级包装高度	66 mm
1级包装 总重	0.5 kg
1级包装 EAN	6417019364803

技术参数

颜色	Red-Yellow
防护等级	IP65
Handle Color	Red / Yellow
手柄长度	400 mm
手柄类型	Pistol
Lock Type	Yes
特殊功能	J12P

认证及声明（文件编码）

符合性声明 - CE	1SCC390030D2704
------------	-----------------

分类

对象分类代码	N/A
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker
UNSPSC	31162801
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	3038 >> Handles or knobs

e级	V11.1 : 27370414
WEEE 类别	Product Not in WEEE Scope
E-Number (Finland)	3661842

分类

低压产品及系统 → 开关类产品 → 开关熔断器组 → Accessories for Switch Fuses
低压产品及系统 → 开关类产品 → 隔离开关

