



Racores para Tubos Metálicos con Cubierta Estanca

- **Racor LTS-FMC de Compresión Rosca Fija, IP68**

Racor de rosca externa, fabricado en latón niquelado.

Cumple con IP66, IP67, IP68 e IP69k.

Ventajas y Beneficios

- Racor de compresión multipieza que incluye goma elástomera para estanqueidad
- Proporciona una excelente resistencia al estiramiento
- Puede usarse tanto en taladros simples (usando una tuerca) como en agujeros roscados, el racor rota aún después de haber sido apretado



HeloGuard LTS-FMC racor de compresión.

MATERIAL	Latón Niquelado Plateado (NPB), Poliamida 6 (PA6)
Temp. Trabajo	-40 °C a +135 °C



TIPO	Ø Nominal	Med. Rosca	Med. Rosca	Medida del Agujero Mínima	Long. (L)	Medida Llave Cuerpo	Medida Llave Tuerca	Largo de Rosca	Embalaje	Color	Código
LTS10-FMC-M12	10	M12	-	5,6	29,8	20	20	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32200
LTS10-FMC-M16	10	M16	-	5,6	29,8	20	20	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32201
LTS12-FMC-M16	12	M16	-	8,6	29,8	20	22	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32203
LTS16-FMC-PG11	16	-	PG11	10,7	31,0	24	26	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32212
LTS16-FMC-PG13	16	-	PG13.5	10,7	31,0	24	26	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32216
LTS16-FMC-M16	16	M16	-	10,7	33,0	24	26	12,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32204
LTS16-FMC-M20	16	M20	-	10,7	33,0	24	26	12,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32205
LTS20-FMC-PG16	20	-	PG16	14,5	32,5	26	29	11,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32213
LTS20-FMC-M20	20	M20	-	14,5	33,5	26	29	12,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32206
LTS25-FMC-PG21	25	-	PG21	18,0	38,5	33	35	12,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32214
LTS25-FMC-M25	25	M25	-	18,0	40,5	33	35	14,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-32207
LTS32-FMC-PG29	32	-	PG29	24,6	42,8	40	42	12,0	2 Piezas	Metal (ML)	166-32215
LTS32-FMC-M32	32	M32	-	24,6	45,8	40	42	15,0	2 Piezas	Metal (ML)	166-32208
LTS40-FMC-M40	40	M40	-	32,7	47,5	50	52	16,0	1 Pieza	Metal (ML)	166-32209
LTS50-FMC-M50	50	M50	-	37,7	53,0	58	58	18,0	1 Pieza	Metal (ML)	166-32210
LTS63-FMC-M63	63	M63	-	49,0	58,8	70	70	20,0	1 Pieza	Metal (ML)	166-32211

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.