

# EB 2-18 - 插拔式桥接件

3009300

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009300>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，针距: 17.8 mm，位数: 2，颜色: 浅灰



## 商业数据

订货号	3009300
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
目录页面	页码462 (C-1-2017)
GTIN	4046356743631
单件重量 (含包装)	7 g
单件重量 (不含包装)	6.963 g
原产地	DE

# EB 2-18 - 插拔式桥接件

3009300

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009300>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	插入式桥接件
位数	2
针距	17.8 mm
电位	1

### 尺寸

尺寸图	
针距	17.8 mm

### 材料规格

颜色	米色 (RAL 7032)
标识材料	铜缆
绝缘材料	PVC

### 安装

安装类型	螺钉安装
------	------

# EB 2-18 - 插拔式桥接件


3009300

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009300>



## 图纸

尺寸图



# EB 2-18 - 插拔式桥接件

3009300

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009300>



## 分类

### ECCLASS

ECCLASS-12.0	27141140
ECCLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# EB 2-18 - 插拔式桥接件

3009300

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3009300>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn