



PTFE 绝缘设备用线 TYPE B 19/0.2

产品规格书

RS PRO 货号:
从 8417431~8417478



规格:

导体				绝缘厚度 (mm)		绝缘直径 (mm)		导体电阻 (Ω/Km, at 20°C)	电缆重量	额定电流 (A)
AWG	面积 (mm²)	直径 (mm)	根数 (mm)	最小 值.	最大 值.	最小 值.	最大 值.	镀银线	最大值 (Kg/Km)	Max.
20	0.597	1.00 0	19/0.20	0.20	0.25	1.40	1.60	32.50	8.43	11.0
*电流额定值基于 40°C 的温升（自由空气中的单线）										

特征:

参考标准: BS 3G 210:1996

额定电压: 600 Vrms

工作温度 (°C): -75 to 200 °C

结构:

内导体:镀银铜

绝缘: PTFE



RS 料号	产品描述
8417431	PTFE B 19/0.2 黑色 100m
8417440	PTFE B 19/0.2 粉色 100m
8417443	PTFE B 19/0.2 红色 100m
8417447	PTFE B 19/0.2 白色 100m
8417453	PTFE B 19/0.2 蓝色 100m
8417456	PTFE B 19/0.2 黄色 100m
8417459	PTFE B 19/0.2 橙色 100m
8417462	PTFE B 19/0.2 绿色 100m
8417465	PTFE B 19/0.2 棕色 100m
8417469	PTFE B 19/0.2 篮紫 100m
8417478	PTFE B 19/0.2 灰色 100m