


## Tapa protectora - VS-08-SD-F - 1652606

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)

Tapa protectora, IP67, ejecución plana, para cubrir el inserto de contactos en el marco empotrado, color: Gris



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	5 pcs
Cantidad de pedido mínima	5 pcs
EAN	 4 017918 953034
EAN	4017918953034
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,000 g
Número de tarifa arancelaria	39235090
País de origen	Alemania
Clave de venta	ABNDDZ

### Datos técnicos

#### Datos mecánicos

Cara de enchufe	RJ45
Sistema de bloqueo	sin
Color	gris
Índice de protección	IP67

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

#### Datos del material

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PA
Material	Plástico

# Tapa protectora - VS-08-SD-F - 1652606

## Datos técnicos

### Datos del material

Material de la junta	EDPM, autoengrasante
Material junta	EDPM, autoengrasante
Altura	10 mm

### Normas y especificaciones


Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Tapa protectora, IP67

## Clasificaciones

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141210
eCl@ss 4.1	27141210
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

### ETIM

ETIM 2.0	EC000241
ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002314
ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314

# Tapa protectora - VS-08-SD-F - 1652606

## Clasificaciones

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121421

## Homologaciones

### Homologaciones

---

### Homologaciones

EAC

---

### Homologaciones Ex

---

### Detalles de homologaciones

EAC		B.01742
-----	--	---------

## Accesorios

### Accesorios

#### Inserto de hembras

Inserto de hembras RJ45 - VS-08-BU-RJ45/LP-1 - 1688586



Inserto hembra RJ45, simple, para montaje de placa de circuito impreso, CAT5, 8 polos, apantallado, con pines de soldadura acodados

Inserto de hembras RJ45 - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087



Inserto de hembras RJ45, construcción: RJ45, índice de protection: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), tipo de conexión: Conexión por soldadura

