

**KBS20-PP-AS**

Douille à billes

Douille à billes KBS..-PP-AS, série massive, version réglable, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Size code	20
-----------	----

dimensions principale & données de performance

F_w	20 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	32 mm	Diamètre extérieur
L	45 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C_{min}	1.570 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 min}$	1.230 N	Capacité de charge stat.
C_{max}	1.660 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 max}$	1.570 N	Capacité de charge stat.
$\approx m$	87,74 g	Poids

Cotes de montage

L_2	31,2 mm	
	H13	Tolérance
B_{L2}	1,6 mm	
B_3	1 mm	
D_N	30,3 mm	
N_2	2 mm	
X	62,5 °	
	6	Nombre de rangées de billes

