

## CARACTERISTIQUES

- Extrêmement flexible, résistant à la coupe et à l'abrasion
- Sans silicone
- Idéal pour les lignes de commande pneumatique et de transfert de produits chimiques
- Plage de températures : -50 à +55 °C.
- Faible perméabilité au gaz

## Tuyau à air RS Pro en polyuréthane transparent 6 mm x 30 m Série

RS code commande : 774-7030



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Les flexibles pneumatiques de cette gamme RS PRO sont parfaitement adaptés au transfert d'air, de gaz ou de fluide. Ces flexibles possèdent une excellente résistance aux petites imperfections, telles que les abrasions, les coupures ou les nœuds. Chaque flexible est fabriqué dans un matériau en polyuréthane, typiquement utilisé pour les applications comprenant des produits chimiques ou des fluides dangereux. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

### Caractéristiques

<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Matériau</b>	Base d'ester en polyuréthane US 98A.
<b>Nombre de tubes</b>	1
<b>Fonctions spéciales</b>	Extrêmement flexible
<b>Application</b>	Produits chimiques, Carburant, Huile, Eau

### Spécifications mécaniques

<b>Diamètre intérieur du tuyau</b>	4mm
<b>Diamètre extérieur du tuyau</b>	6 mm
<b>Longueur</b>	30m
<b>Epaisseur de paroi</b>	1 mm
<b>Dureté Shore - Echelle D</b>	Shore A98 ±2

### Spécifications de l'environnement de fonctionnement

<b>Pression de fonctionnement maximale</b>	11 bar
<b>Température d'utilisation minimale</b>	-40°C
<b>Température d'utilisation maximale</b>	+70 °C

Pression d'éclatement

33 bar



Article No	Hose ID / OD (mm)	Wall Thickness (mm)	Hose Length (M)	Color	W.P (bar)	B.P (bar)
7746996	2.5 / 4	0.75	30	Black	13	39
7747009	2.5 / 4	0.75	30	Blue	13	39
7747002	2.5 / 4	0.75	30	Green	13	39
7747006	2.5 / 4	0.75	30	Red	13	39
7747015	2.5 / 4	0.75	30	Yellow	13	39
7747018	2.5 / 4	0.75	30	Clear	13	39
7747012	4 / 6	1.00	30	Black	11	33
7747021	4 / 6	1.00	30	Blue	11	33
7747024	4 / 6	1.00	30	Green	11	33
7747028	4 / 6	1.00	30	Red	11	33
7747037	4 / 6	1.00	30	Yellow	11	33
7747030	4 / 6	1.00	30	Clear	11	33
7747034	5 / 8	1.50	30	Black	13	39
7747043	5 / 8	1.50	30	Blue	13	39
7747046	5 / 8	1.50	30	Red	13	39
7747040	5 / 8	1.50	30	Yellow	13	39
7747059	5 / 8	1.50	30	Clear	13	39
7747052	7.5 / 10	1.25	30	Black	8	24
7747056	7.5 / 10	1.25	30	Blue	8	24
7747065	7.5 / 10	1.25	30	Red	8	24
7747068	7.5 / 10	1.25	30	Clear	8	24
7747062	9 / 12	1.50	30	Black	7	21
7747071	9 / 12	1.50	30	Blue	7	21
7747074	9 / 12	1.50	30	Red	7	21
7747078	9 / 12	1.50	30	Clear	7	21