

Siemens
EcoTech



按键开关, 22 mm,圆形, 塑料, 红色, 按钮, 高, 键控式



产品品牌名称	SIRIUS ACT
产品名称	按键
产品的规格	操作/信令元件
产品类型名称	3SU1
产品线	塑料, 黑色, 22 mm
箱体	
指令位置数目	1
操作装置	
操作元件的结构形式	按钮, 垫高
工作原理 操纵元件的	弹簧复位型
产品扩展 可选	
• 发光元件	否
• 触头模块	是
颜色 操纵元件的	红色
材料 操纵元件的	塑料
形状 操纵元件的	圆形的
外径 操纵元件的	29.5 mm
前环	
产品组件 正面固定环	是
前置垫圈规格	标准
材料 正面固定环的	塑料
颜色 正面固定环的	黑色
综合技术数据	
防护等级 IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
防护等级 NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
耐冲击性	
• 符合 IEC 60068-2-27	正弦半波15g/11ms
• 对于轨道应用 按照DIN EN 61373	类别1, 级别B
抗震强度	
• 符合 IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• 对于轨道应用 按照DIN EN 61373	类别1, 级别B
开关频率 最大值	3 600 1/h

机械式使用寿命（转换周期）典型	10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	S
RoHS 指令（日期）	10/01/2014

环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +70 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721	3M6、3S2、3B2、3C3、3K6（相对空气湿度为 10 ... 95% 时）

Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	0.787 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	0.566 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	0.235 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.015 kg
西门子生态概况 (SEP)	Siemens EcoTech

装入/固定/外廓尺寸	
高度	29.5 mm
宽度	29.5 mm
形状 安装配件的开口的	圆形的
装入直径	22.3 mm
装入直径的正向公差	0.4 mm
安装高度	16.2 mm
安装宽度	29.5 mm
安装深度	24.3 mm


认可 证书	
-------	--

General Product Approval		Test Certificates
		Confirmation
		
		Special Test Certificate

Test Certificates	other	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	
		
		
		Environmental Conformations

更多信息	
------	--

包装信息
<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SU1000-0BB20-0AA0>
Cax 在线发生器
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-0BB20-0AA0>
Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU1000-0BB20-0AA0>
图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，EPLAN Makros，...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-0BB20-0AA0&lang=en



上一次修改:

2024/2/6 