

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



分配器，类型: 导轨安装式模块，保护等级: IP20，标识材料: 金属，接线方式: 接合，电缆出口 : 上下各，壳体尺寸: 1，颜色: 灰色

产品描述

FDX 20系列DIN导轨分线盒，无尾纤，装配有6x SC双工连接器，金属制多模产品。已获专利的粉末涂层钢板分线梳预装有分线支架，适用于单独销售的收缩和压接分叉保护。电缆可以从上部或下部穿过电缆接头插入。壳体，分体式，用于DIN导轨安装，可通过背面的适配器安装。适配器也可安装在侧面。

产品包括：  
DIN导轨壳体带有集成的分线梳（已安装），配备6x SC双工连接器，1x分线支架，1x电缆接头 (M20x1.5)

优势

- 支持正面直观操作，统一外形有助于实现柜内清晰的布线
- 支持六个放置方向，实现灵活DIN导轨安装
- 适用于工业应用
- 支持即插即用，缩短安装时间
- 链路中的直线排布引脚分配
- 元件经全面测试，确保持续可靠的数据连接
- 卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
- 传输速率达1000 Mbps

商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 1343387       |
| 包装单位       | 1 pc          |
| 最小订货量      | 1 pc          |
| 销售关键代码     | ABNGAB        |
| 产品关键代码     | ABNGAB        |
| GTIN       | 4063151655075 |
| 单件重量（含包装）  | 818.2 g       |
| 单件重量（不含包装） | 653.13 g      |
| 原产地        | DE            |

技术数据

说明

|       |            |
|-------|------------|
| 订货信息: | 导线尾纤必须单独订购 |
|-------|------------|

产品属性

|        |               |
|--------|---------------|
| 产品类型   | 网络分线盒         |
| 系列     | FDX 20 series |
| 类型     | 导轨安装式模块       |
| 连接图表   | SC-Duplex     |
| 出线口编号  | 2             |
| 模块插槽数目 | 6             |
| 插槽数目   | 12            |
| 螺钉连接类型 | M20 x 1.5     |
| 保护盖    | 是             |
| 电缆出口   | 上下各           |

电气特性

|      |    |
|------|----|
| 传输介质 | FO |
|------|----|

连接数据

连接技术

|      |    |
|------|----|
| 连接方式 | 接合 |
|------|----|

尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 宽度 | 40 mm  |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 115 mm |

壳体

|      |       |
|------|-------|
| 外壳厚度 | 40 mm |
|------|-------|

机械特性

|       |         |
|-------|---------|
| 冷压头直径 | 2.50 mm |
|-------|---------|

材料规格

|               |          |
|---------------|----------|
| 颜色            | 灰色       |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V0       |
| 冷压头材料         | 氧化锆陶瓷    |
| 外壳材料          | 金属       |
| 外壳表面材料        | 粉末镀层, 灰色 |

电缆/电线

|      |      |
|------|------|
| 光缆类型 | 玻璃光纤 |
|------|------|

1343387

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1343387>

|      |                |
|------|----------------|
| 电缆外径 | 6 mm ... 12 mm |
| 电缆外径 | 6 mm ... 12 mm |
| 阻油性  | 否              |
| 阻燃   | 是              |

光纤

|      |        |
|------|--------|
| 光纤   | GOF    |
| 光纤类型 | 多模玻璃光纤 |
| 传输介质 | FO     |

机械特性

机械参数

|         |           |
|---------|-----------|
| 螺钉连接类型  | M20 x 1.5 |
| 插 / 拔周期 | ≥ 500     |

环境和真实条件

环境条件

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 保护等级         | IP20 (符合IEC 60529)         |
|              | IP20                       |
| 环境温度 (运行)    | -40 °C ... 85 °C (类别OPhd+) |
| 环境温度 (存放/运输) | -40 °C ... 85 °C           |
| 环境温度 (组装)    | 0 °C ... 55 °C             |
| 阻油性          | 否                          |

标准和规范

|     |   |
|-----|---|
| 阻燃  | 是 |
| 阻油性 | 否 |

安装

|      |                   |
|------|-------------------|
| 安装类型 | DIN导轨安装           |
| 组装说明 | 灵活重新插接DIN导轨适配器的选项 |

分类

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 19170113 |
| ECLASS-13.0 | 19170113 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001130 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

EU RoHS

|                  |        |
|------------------|--------|
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是, 无豁免 |
|------------------|--------|

China RoHS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E      |
|                                        | 没有超过限值的危险物质 |

EU REACH SVHC

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
|----------------------|------------------|

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)