

A646 - Gant nitrile Vis-Tex Winter Cut D13

Collection: Résistant à la coupure

Gamme: Protection des mains

Matériaux: HPPE, Fibre de verre, Polyester, Acrylique, Elastique

Trempage:

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12

Emballage extérieur: 72



information produit

Assurant une protection contre les coupures à haut risque, même par temps froid, les gants Hiver Vis-Tex HR Cut associent une couche externe en HPPE et une couche thermique en acrylique. La conception à double couche capture la chaleur et garde les mains au chaud et à l'abri des coupures. Sa conception permet également une excellente protection contre la chaleur.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 3

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X43D)

EN 407 2020 (X2XXXX)

EN 511: 2006 (X2X)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A4)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)

Caractéristiques

- Résistance à la coupure niveau D
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Double enduction trempée pour la durabilité
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- Disponible jusqu'au 3XL
- Niveau de coupe ANSI A4
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Doublure robuste jauge 7

A646 - Gant nitrile Vis-Tex Winter Cut D13**Code Douanier: 6116102091****Laboratoire d'essai**

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: 2777/18209-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321/18889-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
A646O8RS	Orange/Noir	46.0	29.0	53.0	0.1180	0.0707	5036108321667	25036108810431
A646O8RM	Orange/Noir	46.0	29.0	53.0	0.1100	0.0707	5036108321650	25036108810424
A646O8RL	Orange/Noir	46.0	29.0	53.0	0.1120	0.0707	5036108321643	25036108810417
A646O8RXL	Orange/Noir	46.0	29.0	53.0	0.1720	0.0707	5036108321674	25036108810448
A646O8RXXL	Orange/Noir	46.0	29.0	53.0	0.1710	0.0707	5036108328871	25036108817669
A646O8RXXXL	Orange/Noir	46.0	29.0	53.0	0.1720	0.0707	5036108321681	25036108810455