

### ▣ D.1 Skrobak




- Gradowanie i zdzieranie uszczelek klejonych.
  - Ostrze zaostrzone po trzech stronach.
  - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 200 x 25 x 20 mm.
- Masa: 105 g.

### ▣ D.34J7 Zestaw 7 nasadek trzpieniowych 6-rowkowych z zabierakiem kwadratowym 1/2"



- Zawiera końcówki: D.34B7 - D.34B7L - D.34B9L - D.34B10 - D.34B12L - D.34B14L - D.34B16L.
  - Dostarczany na szynie.
- Masa: 900 g.

### ▣ D.34B - Nasadki trzpieniowe z długim grotem i 6-rowkami



№	A [mm]	d [mm]	L1 [mm]	l [mm]	ΔΔ [g]
<b>D.34B7</b>	7	7	15	60	60
<b>D.34B7L</b>	7	7	63	100	100
<b>D.34B9L</b>	9	9	63	100	100
<b>D.34B10</b>	10	10	15	60	60
<b>D.34B12L</b>	12	12	63	100	100
<b>D.34B14L</b>	14	14	63	100	100
<b>D.34B16L</b>	16	16	63	100	100

### ▣ MOD.SHP Moduł 12 nasadek 1/2" 6-kątnych z końcówkami trzpieniowymi długimi



- Nasadki do śrub głowic samochodów osobowych.
  - SX.LA 40 - 45 - 55 - 70.
  - SHP.LA 5 - 6 - 7 - 8.
  - SV.LB 6 - 8 - 10 - 12.
  - Wkładka termoformowana PL.336.
- Masa: 1,630 kg.

