


# 灯罩

61-  
9841.2

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-9841.2...>

您的产品:



61-9841.2  
灯罩

正面

正面形式: 圆形

操作

灯罩颜色: 红色

灯罩材质: 铝

灯罩发光: 不发光的

灯罩形状: 平面的

灯罩透明度: 不透明

机械特性

重量: 0.002 kg

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 灯罩, Ø 19.7 mm, 不发光的, 红色, 平面的, 铝

尺寸: Ø 19.7 mm

提示: 由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同