



## Krympbar reparationsmuffer

- RMS

RMS reparationssvøb med lim og rustfri stålåls er nemt at montere.

### Egenskaber og fordele

- Hurtig og permanent måde at reparere skadede kabler på, og så er den vandtæt.
- Kun 6 størrelser til en bred vifte af kabelstørrelser, fra 15 mm op til 160mm.
- Tilgængelig i 4 standardlængder samt i kundespecificerede længder.
- Hver RMS kit er klar til brug og kommer med bruger- vejledning, slibemidler og et renskit.
- Vejbestandig og halogenfri.
- TCP (termo kromatisk maling) markeringer indikere at svøbet er korrekt opvarmet.



For mere info!


<b>MATERIALE</b>	Polyolefin, kemisk krydslinlet (PO-X)
<b>Krympforhold</b>	Op til 4,5:1
<b>Driftstemperatur</b>	-40 °C til +120 °C
<b>Min. krympetemperatur</b>	+110 °C
<b>Limens blødgøringspunkt</b>	+105 °C
<b>Ændring efter krymp</b>	-10% maks.
<b>Dielektrisk styrke</b>	12 kV/mm
<b>Brændbarhed</b>	Ikke brandhæmmende



Manchet for kabelreparation - for sikker og hurtig reparation på stedet.



Sæt bestående af krympemanchet, lukkeskinne, rengøringsserviet, smergellærred og vejledning.



Reparationsmanchet RMS med indvendig lim

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Kabel diameter fra - til	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
RMS 43-10	43,0	10,0	2,30	15 - 35	250,0	Sort (BK)	4031026406459	450-20000
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	500,0	Sort (BK)	4031026406473	450-20001
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	750,0	Sort (BK)	4031026444345	450-20004
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	1.000,0	Sort (BK)	4031026406480	450-20002
RMS 52-15	52,0	15,0	2,30	20 - 45	250,0	Sort (BK)	4031026406503	450-20010
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	500,0	Sort (BK)	4031026406510	450-20011
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	750,0	Sort (BK)	4031026444352	450-20014
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	1.000,0	Sort (BK)	4031026406527	450-20012
RMS 76-22	76,0	22,0	2,50	28 - 65	500,0	Sort (BK)	4031026406558	450-20021
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	750,0	Sort (BK)	4031026444369	450-20024
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	1.000,0	Sort (BK)	4031026406565	450-20022
RMS 100-30	100,0	30,0	2,54	35 - 85	500,0	Sort (BK)	4031026406589	450-20030
	100,0	30,0	2,54	35 - 85	1.000,0	Sort (BK)	4031026406596	450-20031
RMS 139-38	139,0	38,0	2,77	45 - 120	1.000,0	Sort (BK)	4031026406626	450-20041
RMS 185-55	185,0	55,0	2,74	65 - 160	1.000,0	Sort (BK)	4031026406640	450-20050

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.