

## Gants résistants aux produits chimiques avec revêtement intérieur absorbant l'humidité, pour un confort et des performances élevés

- **Confort optimisé** : Conçus avec une enduction double couche dotée de la technologie AQUADRI™ Moisture Management, les gants de protection chimique AlphaTec® 58-335 réduisent considérablement la transpiration, gardant les mains sèches plus longtemps
- **Durabilité accrue** : Grâce à leur composé nitrile haute performance, ces gants de travail durables sont plus résistants aux accrocs, aux perforations et à l'abrasion que les gants en caoutchouc ou en néoprène.
- **Meilleure préhension** : la finition de la paume en losange inversé des gants industriels AlphaTec® 58-335 offre également une meilleure préhension sur sol mouillé et sec.
- **Caractéristiques améliorées** : Ils sont également approuvés par la FDA pour la manipulation des aliments et sont conçus avec une gouttière de manchette repliable pour éviter les gouttes sur l'avant-bras (ils ont une manchette plus longue que l'AlphaTec® 58-330).
- **Propriétés antistatiques certifiées** : En outre, ils répondent aux normes antistatiques EN 1149.

### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique

### Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Outils ou robots de nettoyage/peinture
- Plaquage, revêtement, étanchéité, peinture
- Manutention de marchandises entrantes
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement
- Ouverture de fours, vidange de pompes,



# AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

## 58-335

Gants de protection contre les produits chimiques dotés de la nouvelle technologie Aquadri® Moisture Management

### Principales propriétés

- Technologie de gestion de l'humidité AQUADRI™ : pour des gants de sécurité confortables.
- Composé nitrile haute performance : résistance aux accrocs, à la perforation et à l'abrasion
- Finition de la paume en losange inversé : amélioration de l'adhérence sur le mouillé et sur le sec.

### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

### Technologies



**AQUADRI™**

Moisture Management Technology



### Normes de performance

EN388: 2016



4101A

EN ISO 374-1:2016



JKLOPT

EN ISO 374-5:2016



### Spécifications

| MARQUE   RÉF.       | DESCRIPTION                                                                                       | TAILLE             | LONGUEUR    | COULEUR | CONDITIONNEMENT                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AlphaTec®<br>58-335 | Liner Material:<br>Aquadri® 2<br>Coating Material:<br>Nitrile<br>Featured Technology:<br>AQUADRI™ | 7, 8, 9,<br>10, 11 | 380 /<br>15 | Vert    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 12 paires/sachet, 6 sachets par carton = 72 paires par carton</li><li>• Variante de l'emballage de vente, 1 paire par sac, 72 sacs par caisse = 72 paires par caisse</li></ul> |

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Querétaro, Qro. México  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Canada  
T : 1 800 363-8340  
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

**Ansell**

