

ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - 快速标记条



0800271

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800271>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

快速标记条，标签纸，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 120，安装方式: 锁扣，适用的模块宽度：5.2 mm，标签数: 120，文本框高度: 5 mm，文本框宽度: 4.5 mm



商业数据

订货号	0800271
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2123
产品关键代码	BG2123
GTIN	4017918005870
单件重量（含包装）	5.339 g
单件重量（不含包装）	4.787 g
原产地	CN

ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - 快速标记条



0800271
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800271>

技术数据

产品属性

产品类型	已标记的端子标识
针距	5.2 mm
型号	扁形

标识

标签数	120
每排单独标记数	12
打印方向	横向打印
打印	连续编号1 ... 120

安装

安装类型	锁扣
------	----

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
----	---------------------------

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

尺寸

宽度	4.55 mm
高度	6.5 mm
深度	1.6 mm
针距	5.2 mm

文本框

文本框宽度	4.5 mm
文本框高度	5 mm

ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - 快速标记条



0800271

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800271>

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn