

LEVINA

5387PJO125P30-13

EAN 4031582370362

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en matière synthétique très haute qualité avec composants en acier inoxydable, pivot sur double chemin de billes., Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Trou central	13 mm
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	201 mm
Hauteur	161 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.569 kg
Rayon d'encombrement	100.5 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Dimensions



Construction et montage



LEVINA

5387PJO125P30-13

EAN 4031582370362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

