

H31



**27dB
SNR**

- Design fin et léger
- Deux points d'attache
- Partie supérieure de la coquille biseautée
- Anneaux de protection doux et larges
- Anneaux remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse
- Pression constante
- Idéal pour les travaux forestiers

- Diélectrique (en option) ✓
- Serre-nuque ✓
- Serre-tête pliable x
- Attaches casque ✓
- Hi-Viz x
- Anneau d'étanchéité remplis de liquide ✓
- Kit d'hygiène ✓



H31A 300

| Fréquence (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atténuation moyenne (dB) | 11.2 | 17.4 | 29.7 | 36.2 | 37.3 | 34.7 | 35.7 |
| Écart type (dB) | 3.7 | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.7 |
| Protection supposée (dB) | 7.5 | 13.6 | 27.2 | 33.1 | 33.7 | 31.5 | 32 |

SNR=27 dB H=33dB, M=25dB, L=15dB

H31B 300

| Fréquence (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atténuation moyenne (dB) | 10.2 | 17.1 | 29 | 34.3 | 37.2 | 36.6 | 35.8 |
| Écart type (dB) | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 2.3 | 4.0 |
| Protection supposée (dB) | 7.3 | 14.2 | 27.2 | 32.1 | 33.5 | 34.3 | 31.8 |

SNR=27dB H=34dB, M=25dB, L=15dB

H31P3* 300

| Fréquence (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atténuation moyenne (dB) | 11.8 | 19.2 | 28.6 | 34.3 | 37.7 | 37.8 | 38.0 |
| Écart type (dB) | 3.2 | 3.8 | 2.7 | 1.8 | 3.8 | 2.9 | 1.9 |
| Protection supposée (dB) | 8.6 | 15.4 | 25.9 | 32.5 | 33.9 | 34.9 | 36.1 |

SNR=28dB H=35dB, M=28dB, L=16dB



3M France
 Département Solutions pour la Protection Individuelle
 Bd de l'Oise
 95006 CERGY-PONTOISE Cedex