



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11LI Pro 600 VA

UPS PowerValue 11LI Pro 600 VA



Informations générales	
Type de produit étendu	UPS PowerValue 11LI Pro 600 VA
ID du produit	4NWP100175R0001
EAN	7640169262654
Description du catalogue	UPS PowerValue 11LI Pro 600 VA
Description longue	On-line / Écran LCD intuitif / Interfaces USB et RS232 / RJ11&RJ45 pour télécoms / Taille compacte / Batterie facile à remplacer / Ventilateur de refroidissement / Protection batterie contre surcharge, les décharges excessive et surchauffe.

Material Compliance	
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT)	9AKK108467A5658
Déclaration REACH	4NWD004620
Informations RoHS	4NWD004322
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	866b8e18-e55e-4ac7-b987-f09b84de7d2c Switzerland
SCIP simplifié	dd5d89d9-8a01-4cb7-9fed-94ac77a09be6 Germany 9169fbc-d534-47a5-8214-42fa1b12850b Germany a888b95a-8a95-48ba-8c30-c7964028ec70 Poland 04280b63-c3b7-4cf6-8afe-e5b143b5bbe7 Norway

865ce31e-100b-4f6a-8174-0a9744331148	Finland
b21cf44c-45c2-409d-839c-1df4dec59103	Netherlands
442cfee5-fa4f-4cd7-b4ce-61d997be15ff	Germany
86cf6aae-4f46-4eba-a7e0-b093172d43d1	Croatia
cca08529-0466-4c7a-a57e-60c7f93d4c8c	Denmark
aff6b0da-7db4-40b1-a10e-467b76135e88	Czech Republic
e8553b35-de11-4780-9783-9fa9d827e158	Poland
165a16dc-32cf-4f82-85cc-b35f7e9e103e	Netherlands
9e1a2180-2e40-4dc7-bb8f-58481f2cfa6e	Netherlands
7bf02fc3-7cc4-4708-be62-b7003af69a9f	Estonia
8cfa4309-5f57-4ea0-8cdf-eed1339d3f53	Germany
f402ee94-75ad-4aba-baf8-b745b35350f5	Germany
68f8974a-ec83-45d7-98db-71bd36090e41	France
13acc49-9426-4249-9b63-3406ddb5bef	Netherlands
5f87c2ac-4e35-450d-bc0c-85cde638dd1a	Spain
38e7dfc2-7e65-4d92-be6a-646968d85111	Netherlands
e5f43a95-493f-4b8c-bef8-233f7c2e70ee	Greece
91e89977-d78a-4b44-9adc-08a8cae2aeef	Portugal
748737ca-d624-473c-a37a-231cac6068a9	Bulgaria
90620e8a-55a8-45d2-946b-250900dff96	Sweden
cd017728-7bf4-4acf-89a4-82bb08782976	France
1e55adb4-50b5-4fc9-bc66-edd5b2a65037	Sweden
b9d04015-2da6-4fbc-a81b-feb75f7d3d12	Poland

Downloads Préférés

Fiche technique, Informations techniques	4NWD004444_ML
Instructions et manuels	4NWD004444_ML

Environnement

Température de l'air ambient	Storage -15...+60 °C
Informations environnementales	No declaration needed

Commande

Quantité minimale de commande	1 pièce
Numéro de tarif douanier	85044000
Numéro E (Finlande)	8408629
Numéro E (Norvège)	6600717
Pays ou territoire d'origine	China

Dimensions

Largeur nette du produit	100 mm
Hauteur nette du produit	145 mm
Profondeur/longueur nette du produit	328 mm
Poids net du produit	6 kg

Emballage

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1	box 1 pièce
Largeur du niveau d'emballage 1	140 mm
Hauteur du niveau d'emballage 1	228 mm
Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1	385 mm

Poids brut du colis niveau 1	7.2 kg
Code EAN du niveau d'emballage 1	7640169262654

Technique

Puissance de sortie apparente	600 V·A
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Portable
Poids de la batterie	2.1 kg
Interface de communication	USB, RS-232
Type de connexion	IEC C14
Type d'affichage	LCD
Tension d'entrée (U_{in})	230 V
Type de tension d'entrée	AC
Nombre de batteries	1
Nombre de sorties	Connexion C13 4
Nombre de phases	1-phase Primary 1-phase Secondary
Options proposées	Auto shut down function
Fréquence nominale (f)	Primaire 50 Hz Primaire 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Puissance de sortie nominale	360 W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de conformité - CCC	No certification needed
Déclaration de conformité - CE	4NWD004322

External Classifications and Standards

ETIM 9	EC000382 - UPS
ETIM 10	EC000382 - UPS
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Code de classification des objets	G

Catégories

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 LI IEC 230V

