

0-20-201

LAME DE SCIE INSTANTCHANGE - 1 LAME JET CUT BLADE ARMOR
COUPE DE DEBIT 500MM - FATMAX PRO



3253560202019

Description du produit :

Traitement de lame Blade-Armor: Protection anticorrosion et réduction des frictions lors de la coupe - Système INSTANTCHANGE - Denture 7 dents/pouce



Fonctionnalités et avantages du produit :

- 7 DENTS/POUCE : pour les applications de sciage à haut rendement
- INSTANT CHANGE™ : à utiliser avec le système STANLEY® FATMAX® InstantChange™ qui permet de changer facilement de lame en quelques secondes.
- REVÊTEMENT BLADE ARMOR® : réduit la friction pour une coupe plus rapide et offre une bonne résistance à la corrosion
- DENTS TRIPLE AFFÛTAGE : pour une coupe plus rapide et plus efficace
- PROTÈGE-LAME RÉUTILISABLE : protège la lame pendant le transport
- ÉPAISSEUR DE LA LAME, 1MM : réduit la flexion de la lame, assurant un transfert de puissance maximal à chaque coup et améliorant la précision de la coupe
- DENTS TREMPÉES PAR INDUCTION : restent tranchantes plus longtemps

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie de la garantie légale

Specifications techniques :

- Épaisseur de la lame : 1 mm
- Longueur de la lame [impérial] : 20 in
- Longueur du ruban : 500 mm

