

## CARACTERISTIQUES

- S'étend du mur et permet à votre moniteur ou Téléviseur pour tourner à 60° vers la gauche ou vers la droite
- Large plaque murale pour une grande confiance dans votre installation
- Réglage du niveau après installation pour garantir un niveau parfait
- Conforme à la norme VESA

## Montage mural VESA de RS Pro avec ARM d'extension, pour écrans de 90 pouces

RS code commande : 141-8312



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à

payer un prix élevé.

**Description du produit**

Le support de montage mural articulé solide de la marque de confiance RS Pro est un montage mural stable et flexible ajustable pour votre moniteur TV. Les supports TV sont dotés d'une large plaque et d'un réglage de niveau après installation permet au téléviseur de "rouler" jusqu'à 3° dans le sens horaire et antihoraire pour garantir un niveau de vue idéal.

**Caractéristiques**

<b>Surface de montage</b>	Mural
<b>ARM d'extension</b>	Oui
<b>Charge maximale</b>	75kg
<b>Réglage du niveau</b>	3 à -3°
<b>Pivotant</b>	60 à -60°
<b>Inclinaison</b>	5 à -15°
<b>Rotation</b>	120° (ARM et affichage)
<b>Matériau</b>	Fer
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Applications</b>	Les supports muraux de télévision sont un moyen idéal de maximiser le Espace disponible dans une pièce tout en affichant un plat de manière optimale Ecran de panneau

## Spécifications mécaniques

Capacité de taille d'écran	127 à 228,6 cm
Taille d'écran maximale	228cm
Taille d'écran minimum	127cm
Hauteur	630mm
Largeur	885mm
Configurations VESA	200 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 400 mm, 800 x 600 mm
Distance minimale depuis le mur	69mm
Distance maximale depuis le mur	635mm

## Homologations

Normes Met	Norme VESA
------------	------------



