




线束 > 热缩元件 > 分线点和转接点



模制部件形状: Y形

分支/支脚数量: 3

材料代码: 25

分线点和转接点材料系统代码: 25

粘合剂预涂: 否

## 产品特性

### 产品类型特性

模制部件形状	Y形
尺寸代码	24

### 结构特性

分支/支脚数量	3
---------	---

### 主体特性

材料	耐流体改性弹性体
材料代码	25
分线点和转接点材料系统代码	25
粘合剂预涂	否

### 尺寸

内径范围 (支脚 2)	3.6 – 6.6 mm [.14 – .26 in]
内径范围 (主体)	12.7 – 26.9 mm [.5 – 1.06 in]
内径范围 (支脚 1)	12.7 – 26.9 mm [.5 – 1.06 in]

### 使用环境

工作温度范围	-75 – 150 °C [-103 – 302 °F]
--------	------------------------------

### 操作/应用

电源电缆附件	否
--------	---

### 行业标准

符合政府资质	否
--------	---

### 其他

粘合剂代码	S1125
模制部件形状代码	342A
耐流体/化学腐蚀性	高温下长期暴露
分线点和转接点粘合剂类型	粘合剂需单独购买
注释	请联系 Raychem 以了解更多粘合剂和/或切断防护罩长度信息

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2020年6月（209） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件




TE 产品编号 657863-000  
S1125-KIT-8




TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V


## 客户还购买了




TE 产品编号7992730001  
TMS-SCE 军用级套管




TE 产品编号820243-000  
462A034-25-0




TE 产品编号878518-000  
342A012-25-0



TE 产品编号820078-000  
342A034-25-0



TE 产品编号878499-000  
202K174-25-0



TE 产品编号878516-000  
222K174-25-0




TE 产品编号878515-000  
222K163-25-0



TE 产品编号5039234011  
DR-25-1-1/2-0-SP



TE 产品编号2109474003  
ZHTM-18/9-0-SP



TE 产品编号4451903001  
0024A0311-0

## 文档

### 产品图纸

[342A024-25-0](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec4\\_-25](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本



---

**产品规格**

产品规格

英文版本

---

**产品环境合规性**

安全数据表

安全数据表

德语

安全数据表

英文版本

安全数据表

安全数据表

法语

安全数据表

安全数据表

安全数据表

安全数据表