



Pushing Performance
Since 1945

D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 AU2



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 67 215 5615
规格	D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
浩亭电子目录	https://harting.com/09672155615

标识

类别	连接器
系列	D-Sub
标识	标准
原件	连接器
插针端子介绍	冲压 直式

版本

接线方式	焊杯接线
公母类型	公头
尺寸	D-Sub 2
连接方式	PCB至电缆 飞线
针数	15
锁定类型	带锁通口的固定法兰 Ø 3.1 mm

技术参数

导体截面积	0.5 mm ²
导体截面积	AWG 20
额定电流	6.5 A
放电距离	≥1 mm
爬电距离	≥1 mm
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
接触电阻	≤10 mΩ



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

剥线长度	2.5 ... 3 mm
极限温度	-40 ... +85 °C (焊接过程中的烙铁温度：最高 350°C 持续 3-5 s)
插入力	≤50 N
拔出力	≥4.5 N ≤33 N
性能等级	2 符合 CECC 75301-802 标准
插拔次数	≥250
测试电压 U _{r.m.s.}	1 kV
Hot plugging	无

材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂，玻璃纤维填充 (PBTP) 外壳：镀钢
颜色(插芯)	灰色
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

规格	DIN 41652
----	-----------

商业数据

包装尺寸	100
净重	8 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140094000



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

eCl@ss	27440214 D-Sub 耦合器
ETIM	EC001136
UNSPSC 24.0	39121469