




Colliers et plaquettes d'identification

Arrowtag


Les colliers et plaquettes d'identification Arrowtag viennent en complément des bagues ouvertes pré-imprimées Ovalgrip pour identifier les gros câbles ou durites.

Principales caractéristiques


- Plaquettes d'identification en forme de flèche avec système de fixation par colliers de serrage
- Identification grâce à nos marqueurs indélébiles ou avec nos bagues repères pré-imprimées Ovalgrip (coupe droite)
- AT1 pour 7 bagues ouvertes Ovalgrip taille 50
- AT2 pour 8 bagues ouvertes Ovalgrip taille 85
- AT3 pour 14 bagues ouvertes Ovalgrip taille 85
- Les plaquettes peuvent être marquées à façon sur demande



AT1



AT2



AT3



Une bonne lisibilité contribue à la sécurité.

MATIÈRE	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2



RÉFÉRENCE	Long. (L)	Larg. (W)	Larg. max. du collier (G)	Contenu	Couleur	Article
AT1	62,5	4,7	7,4	100 pcs	Naturel (NA)	151-41119
	62,5	4,7	7,4	100 pcs	Noir (BK)	151-41110
AT2	63,0	9,0	6,4	100 pcs	Naturel (NA)	151-41219
	63,0	9,0	6,4	100 pcs	Noir (BK)	151-41210
AT3	100,0	9,0	6,4	100 pcs	Naturel (NA)	151-41319
	100,0	9,0	6,4	100 pcs	Noir (BK)	151-41310

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

RÉFÉRENCE	Description	Couleur	Contenu	Article
T82S-BK	Stylo marqueur indélébile	Noir (BK)	2 pcs	500-50820
T82R-RD	Stylo marqueur indélébile	Rouge (RD)	2 pcs	500-50822

Informations sujettes à modification.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.