

# 操作器

46-  
2828.4CV0.001

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/46-2828.4...>

您的产品:

---



## 46-2828.4CV0.001 操作器

### 正面

正面尺寸:	Ø 35 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	银色
前挡圈材质:	铝

### 安装

设计:	平面的
安装开孔:	Ø 30.5 mm
安装类型:	面板安装

### 操作

手柄颜色:	黑色
手柄颜色:	白色
手柄材质:	塑料
手柄形状:	短柄

### 电气特性

防护等级:	I
-------	---

### 机械特性

开关动作:	自锁 - 自锁
旋转位置:	2位置

开关角度:	90°
机械寿命:	1 百万次RCC/RPB
拧紧力矩:	2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)
重量:	0.039 kg

#### 环境条件

正面IP等级:	IP65
IK前端保护:	IK04
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C
抗冲击能力:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振动能力:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

#### 证书


标准认证:	CSA, UL
符合标准:	CE
<b>REACH:</b>	REACH compliant
<b>RoHS:</b>	RoHS compliant
标准:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

#### 其他

简述:	操作器, Ø 30.5 mm, Ø 35 mm, 不发光的, 黑色, 短柄, 圆形, 银色, 铝, 自锁 - 自锁, IP65, IK04
外壳颜色:	黑色
外壳材质:	塑料
最大开关单元的数量:	6
切换位置:	



安装开孔:



外形尺寸:

