

Fiche technique

PPCSET406RB

Kit 6 poteaux ABS en kit avec 10 m de chaine - base lestée - rouge/blanc

Kit de 6 poteaux de balisage premium avec 10 m de chaine permettant de délimiter un accès facilement de manière temporaire ou permanente. Le poteau est en kit pour un gain de place lors du stockage. Base lestée avec du béton. Fabriqué en ABS et polypropylène. Possède deux anneaux l'un à trous et l'autre à crochet pour accrocher des chaînes dans 4 directions possibles et une tête filetée pour accrocher des panneaux d'information. Disponible en plusieurs couleurs. Les panneaux d'information sont livrés séparément.



Code douanier	3926909790
EAN	3321360053541

Couleur : Rouge/Blanc

Matière : ABS

Caractéristiques :

- 6 poteaux en kit à monter et 10m de chaine.
- Base lestée avec du béton.
- 2 anneaux l'un à trous et l'autre à crochet.
- 1 tête filetée.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre poteau (mm)	Dimensions base (mm)	Poids net (kg)
280	900	50	280 x 280	25,50

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France
Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com