

阀连接器 - SACC-V-4CON-PG9/A - 1527883


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



阀连接器, 4-芯, A 阀插头, 螺钉连接, 电缆密封 Pg9, 电缆外径 6 mm ... 8 mm



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 017918 980955
GTIN	4017918980955
海关税则号	8536909000
Sales Key	BF2DAA

技术数据

尺寸

外径	6 mm ... 8 mm
----	---------------

环境条件

环境温度 (运行)	-30 °C ... 100 °C (插头连接器)
保护等级	IP65

常规

40 °C时的额定电流	10 A
额定电压	250 V AC
	250 V DC
位数	4
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
状态显示	否
保护电路/组件	未接线
过电压等级	II
污染等级	3
连接方式	螺钉连接

阀连接器 - SACC-V-4CON-PG9/A - 1527883

技术数据

常规

导线横截面	0.34 mm ² ... 1.5 mm ²
AWG导线横截面	22 ... 16
插 / 拔周期	50 (阀插头)

材料

阻燃等级, 符合UL 94	HB
阀插头插针材料	CuSn
阀插头插针镀层材料	Ni
电磁阀插头的插芯材料	PA6
材料 外壳 电磁阀插头	PA6
密封材料	NBR (扁平密封)
	TPE (螺钉连接)

标准和规范


连接符合标准	UL
阻燃等级, 符合UL 94	HB

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图



分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104

阀连接器 - SACC-V-4CON-PG9/A - 1527883

分类

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27440105
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32151909

认证

认证

认证

UL Recognized / EAC

防爆认证

认证详情

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	File E 118976
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	10 A		

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------