

## 特点

- 自动保持
- 可调发射率
- 声音和可见警报
- 最大 / 最小读数
- 内置激光观测

**RS Pro 红外温度计、最高温度  
+500°C、±2%、摄氏度、华氏度**

RS 号: 123-2216



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS PRO 1327 是一款使用简单的便捷式手枪红外测温仪（有时称为激光温度计或非接触式温度计），适用于表面温度测量。它具有内置激光，有助于观测传感器。其液晶显示屏具有背光功能，可打开以便于在黑暗地方查看测量结果。可最大程度提高工作便利性的其他功能包括读数自动保持、自动关闭电源和最大及最小读数。该仪器无需直接接触已测量其温度的物体，但会测量该物体放射出的辐射红外能量。

## 一般规格

型号	RS-1327
温度范围	-20 °C 至 500 °C (-4. °F 至 932 °F )
最佳精确度	± 2.0°C 或读数的 ± 2%
显示类型	lcd 背光
点距比	10:1
频谱响应	6 至 14um
发射率	0.17 至 1.
显示分辨率	0.1°C ( 0.2°F )
温标	摄氏度 / 华氏度
电池电量不足指示	是的
超出范围指示	是的
自动关闭电源	是的
内部存储器	50 套
应用	hvac / 医疗和医疗环境 / 环境测试 / 科学和教育
校准可用性	是的

## 电气规格

随附电池	是的
电池类型	9V
电池寿命	100 小时

## 机械规格

尺寸	46mm x 118mm x 172mm
长度	46mm
宽度	118mm
高度	172mm
重量	220g

## 环境规格规格

工作温度	0°C 至 50°C
存储温度	-10°C 至 60°C
工作湿度	低于 80% 相对湿度
工作海拔	2000 米

## 认证

合规性 / 认证	iec 60825-1 / en 60825-1
声明	rohs 合规性证书



