





Prise à câbler

SDOAM120MSSFKPG



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	7,5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Poids	[g]	144,5
Dimensions	[mm]	51 x 26 x 58
Matière du corps		laiton, nickelé
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
soudure: ...1 mm²; Gaine de câble: Ø 10...14 mm		
Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M23, coudé; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé		



E10447

Prise à câbler

SDOAM120MSSFKPG



Raccordement

