


## 特点

- 紫色
- 箔电缆屏蔽、带非屏蔽双绞线 (i/utp) 网络电缆
- 305 米长
- 低烟无卤护套数据电缆
- 数据传输的高速和性能
- Cat6 电缆向后兼容、可与旧数据和系统交互
- 减少串扰和噪声级别

## RS Pro Cat6 电缆、 b/utp 缆线 用于末端接 / 末端接低烟无卤 (缆线)、 305m

RS 号: 559-875



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

深受信赖的 RS Pro pro 推出一系列高质量无端接 Cat6 电缆。这些增强型高性能 Cat6 电缆是一种出色的解决方案、用于在结构化计算机网络系统中传输信号、用于商业和家庭网络安装。这些 CAT Cat3 Cat5 Cat5e

## 一般规格

端接/末端接	无终端接头
连接器类型	末端接 / 末端接
屏蔽类型	无屏蔽双绞线 ( utp
外层护套材料	信息
护套颜色	紫色
火灾行为	低烟无卤 (含卤) (灯)
应用	Cat6 型电缆主要用于两种家庭 和办公室计算机网络

## 机械规格

长度	305m
外径	7.4mm
绝缘体直径	7.4 +/- 0.05mm
美国线规	26
芯线束	1/26

## 认证

合规性 / 认证	etl/ul 认证
符合标准	6 类, ansi/eia / tia 568B : 2002 , iso / iec 11801 : 2002

