



CE
EN ISO 21420

EN 388
4 3 4 3 B

OEKO
TEX®
STANDARD
100
CG 1193/1
IFTH

dermatest®
RESEARCH INSTITUTE FOR
RELIABLE RESULTS
TAKING YOUR SUCCESS PERSONALLY

LEBON
VALUE ADDED PARTNER

Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/09/17/1301 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

POWERFIT

GANT DE PROTECTION COUPURE NIVEAU 3



 EN 388	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	Niveaux : B

Longueur ou Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	Paquet de 10 – Carton de 200



EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 13 ultra léger sans couture en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d'élasthanne. Enduction Clean Pu® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS



RESISTANCE



CONFORT



DEXTERITE

SECTEURS CONCERNES



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie de fabrication et de transformation des matières plastiques



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Travaux de montage et d'assemblage



Industrie de fabrication et de transformation du verre



Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
 Parc d'activités Barrois
 250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
 E-mail : lebon@lebonprotection.com
 TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
 FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
 Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert
 L-2453 Luxembourg
 E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com