

## CARATTERISTICHE

- Viti autofilettanti a taglio filettato con testa a goccia di sego e svasata
- Acciaio zincato lucido
- Generalmente non magnetico
- Non può essere indurito mediante trattamento termico
- Fornito in una custodia in polipropilene

## Kit viti/bulloni in acciaio da 1230 pezzi, N. 10, N. 4, N. 6, N. 8

Codice RS: 393-163



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Dal marchio professionale di fiducia RS Pro, questo set di viti autofilettanti a testa svasata e a testa piatta, Pozidriv di alta qualità è ideale per molte applicazioni. Le viti autofilettanti sono suddivise in due categorie principali: Filettatura e taglio. Le viti sono simili nel lavoro che fanno, tuttavia presentano due differenze evidenti. Le viti autofilettanti hanno una base piatta mentre le viti autofilettanti hanno una punta affilata. La differenza tra i dispositivi di fissaggio autofilettanti e quelli autoforanti è che le viti autofilettanti maschiano un foro in un materiale morbido, le viti autoforanti possono praticare un foro in qualsiasi oggetto, dal metallo al legno, il che significa che non è necessario alcun foro pilota.

## Specifiche generali

<b>Numero di pezzi</b>	1230
<b>Con vite/bullone</b>	Vite autofilettante
<b>Forma della testa</b>	Piatto, piatto
<b>Tipo di trasmissione</b>	Pozidriv
<b>Contenuto del kit</b>	Pan Pozi n.4 Length-1/4in. Qty-100 Length-3/8in. Qty-100 Length-1/2in. Qty-100
<b>Applicazioni</b>	Falegnameria, edilizia, applicazioni fai da te, come ad esempio armadietti e pannelli


## Specifiche meccaniche



















<b>Lunghezza viti/bulloni</b>	da 1/4in a 1-1/4in
<b>Dimensione filettatura</b>	N.10, N.4, N.6, N.8
<b>Materiali</b>	Acciaio
<b>Fine</b>	Zincato
<b>Lunghezza vite/bullone maggiore</b>	1-1/4in
<b>Lunghezza vite/bullone più corta</b>	1/4in



Kit Contents									
Head Type	Size	Length	Qty	Length	Qty	Length	Qty	Length	Qty
<b>Cross-recess CSK &amp; Pan head, BZP Steel</b>									
Pan Pozi	No.4	1/4 in.	100	3/8 in.	100	1/2 in.	100	-	-

**93-163**



 6 x 1/2	 6 x 1	 8 x 1/2	 8 x 1	 10 x 1/2	 10 x 1
 4 x 1/4	 4 x 3/8	 4 x 1/2	 6 x 1/4	 6 x 3/8	 6 x 1/2
 8 x 3/8	 8 x 1/2	 8 x 3/4	 8 x 1.1/4	 10 x 3/8	 10 x 1/2