

CARACTERÍSTICAS

- Rojo 0,5-1,5 mm²
- Azul 1,5-2,5 mm²
- Amarillo 4-6 mm²

terminal de anillo aislado RS Pro, tamaño de tornillo prisionero M5, tamaño de cable de 2,5 mm² a 6 mm², amarillo

Código RS 534-446



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Una gama de entrada de embudo de PVC de crimpado en carretes. Disponible en una variedad de los tamaños más populares

Especificaciones

Aislamiento	Aislada
Material aislante	PVC
Color	Amarilla
Material de contacto	Cobre
Chapado de los contactos	Estaño
Tamaño de vástago	M5

Especificaciones mecánicas

Grosor	1mm
Longitud total	25.8mm
Diámetro del anillo interior	5.3mm
Diámetro del anillo exterior	9.5mm
Tamaño máximo de cable	6mm ²
Tamaño mínimo de cable	6.5mm ²
Tamaño máximo del cable (AWG)	10AWG
Tamaño de cable mínimo (AWG)	12AWG

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones

2011/65/UE y 2015/863



Insulated Stock no.	Wire range		Colour	Dimensions				Stud size	
	AWG	mm ²		B	D	L	I	AWG	mm
534238	22-16	0.5-1.5	Red	5.5	4.3	16.0	9.9	4	3.2
534222	22-16	0.5-1.5	Red	6.6	4.3	18.7	9.9	6	3.7
534216	22-16	0.5-1.5	Red	8.0	4.3	21.0	9.9	8	4.3
534200	22-16	0.5-1.5	Red	8.0	4.3	20.5	9.9	10	5.3
534193	22-16	0.5-1.5	Red	11.0	4.3	25.5	9.9	1/4	6.4
2082492	22-16	0.5-1.5	Red	12.0	4.3	27.0	9.5	5/16	8.4

Stock no.	AWG	mm ²	Colour	B	D	L	I	AWG	mm
534597	16-14	1.5-2.5	Blue	6.7	4.8	19.0	9.9	6	3.7
534581	16-14	1.5-2.5	Blue	8.0	4.8	20.5	9.9	8	4.3
534575	16-14	1.5-2.5	Blue	9.5	4.8	22.0	9.9	10	5.3
534569	16-14	1.5-2.5	Blue	10.5	4.8	26.0	9.9	1/4	6.4
2082509	16-14	1.5-2.5	Blue	12.0	4.8	27.5	9.9	5/16	8.4

Stock no.	AWG	mm ²	Colour	B	D	L	I	AWG	mm
534468	12-10	2.5-6.0	Yellow	7.2	6.5	27.0	13.5	6	3.7
534452	12-10	2.5-6.0	Yellow	9.5	6.5	26.5	13.5	8	4.3
534446	12-10	2.5-6.0	Yellow	9.5	6.5	27.0	13.5	10	5.3
534430	12-10	2.5-6.0	Yellow	11.0	6.5	29.0	13.5	1/4	6.4
534424	12-10	2.5-6.0	Yellow	14.0	6.5	34.0	13.5	5/16	8.4
2082537	12-10	2.5-6.0	Yellow	15.0	6.5	35.5	13.5	3/8	10.0

