



### Handgereedschap kunststof behuizing

- EVO7 tot bandbreedte 4,8 mm

#### Hoofdkenmerken

- ergonomisch, anti-slip handgreep, ligt comfortabel in de hand
- extreem laag onderhoudsinterval
- snel en nauwkeurig afsnijden met een minimale krachtsinspanning (TLC-mechanisme)
- eenvoudig instelbare trekkracht
- verlengde, smalle neus voor gebruik in kleine ruimten
- behuizing vervaardigd uit lichtgewicht, glasvezelversterkt polyester
- standaard spanwijdte (90 mm, EVO7) of korte spanwijdte (80 mm, EVO7SP), voor gebruikers met kleine handen
- reservemesjes separaat leverbaar



EVO7.

TYPE	Productbeschrijving	Bandbreedte max. (G)	Bundelband dikte	Gewicht	Artikelnr.
EVO7	EVO7	4,8	1,5	0,275 kg	110-70129
EVO7SP	EVO7SP	4,8	1,5	0,275 kg	110-70130
BLADEKT	reservemes EVO7(SP)	-	-	-	110-70106

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

### TLC-Technology: Tension - Lock - Cut

De nieuwe EVO7 ontziet spieren en gewrichten en verhoogt effectiviteit

- minder terugslag bij het afbinden
- benodigde kracht is significant minder



One step to the web!



1. Tension: band wordt als gebruikelijk aangespannen.

2. Lock: de band wordt gefixeerd zodra de vooraf ingestelde spankracht wordt bereikt.



3. Cut: innovatief, afsnijden zonder terugslagkrachten.