

FBSR 3-5 - 插拔式桥接件

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001591>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

商业数据

订货号	3001591
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
目录页面	页码70 (C-1-2019)
GTIN	4046356890830
单件重量（含包装）	1.32 g
单件重量（不含包装）	1.263 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	插拔式桥接件
位数	3
针距	5.2 mm

电气特性

最大负载电流	17.5 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

连接数据

最大负载电流	17.5 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

尺寸

针距	5.2 mm
----	--------

材料规格


颜色	红色 (RAL 3001)
标识材料	铜缆
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

图纸

示意图



FBSR 3-5 - 插拔式桥接件



3001591

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001591>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBSR 3-5 - 插拔式桥接件



3001591
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001591>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn