



Harmony XB4, 非照光按鈕頭, 平頭
安裝, 白色凸頭按鈕

ZB4FH1

主要訊息

產品範圍	Harmony XB4
產品或元件類別	非照光按鈕頭
設備短名稱	ZB4F
擋板材料	鍍鉻金屬
安裝直徑	30.5 mm
每組銷售單位	1
頭部類別	嵌入式
信號單元頭形狀	圓形
操作符類別	推壓
操作員配置	白色 投影, 無標記

補充訊息

CAD總寬度	36.6 mm
CAD總高度	36.6 mm
CAD總深度	33 mm
機械耐久性	500000 周
電氣構成代碼	C11 3 單個 前面安裝 C15 1 單個 前面安裝 C9 3 單個 前面安裝
設備介紹	基本元素

環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級I 符合 IEC 60536
IP防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67 符合 IEC 60529 IP69 符合 IEC 60529 IP69K 符合 ISO 20653 方式13 符合 UL 50E 方式12 符合 UL 50E 方式4 符合 UL 50E 類別4X 符合 UL 50E
IK防護等級	IK06 conforming to IEC 50102

此圖為產品外觀圖，僅供參考，實際產品顏色與圖面顏色可能略有差異，請以實際產品為準。

標準	CSA C22.2 no 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CE JIS C8201-1
產品認證	UL認證 CSA CCC EAC
抗振	5 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 峰值25 mm (f= 2...10 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 25 gn (持續時間 = 6 ms) 每個軸上1000次衝擊 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.3 cm
Package 1 Width	5.2 cm
Package 1 Length	5.5 cm
Package 1 Weight	58.0 g

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)