

R 15-GG



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 000 0401
规格	R 15-GG
浩亭电子目录	https://harting.com/09150000401

标识

类别	上壳/底座
系列	R 15
上壳/底座类型	上壳

版本

电缆入口数量	1
出线孔	1x Pg 11
锁定类型	螺钉锁扣

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP65

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)

材料特性

包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)
------------	------------------------------

商业数据

包装尺寸	10
净重	19.16 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140021648
eCl@ss	27440224 圆形连接器外壳
ETIM	EC003556