

EB 10-12 - 插拔式桥接件

3006137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3006137>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，针距: 12 mm，位数: 10，颜色: 灰色



商业数据

订货号	3006137
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
目录页面	页码461 (C-1-2019)
GTIN	4017918091361
单件重量 (含包装)	20.18 g
单件重量 (不含包装)	20.18 g
原产地	PL

EB 10-12 - 插拔式桥接件

3006137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3006137>



技术数据

产品属性

产品类型	插入式桥接件
位数	10
针距	12 mm
电位	10

尺寸

针距	12 mm
----	-------

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	铜缆
阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料	PA

安装

安装类型	螺钉安装
------	------

EB 10-12 - 插拔式桥接件

3006137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3006137>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 10-12 - 插拔式桥接件

3006137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3006137>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn