

特点

- 紧凑轻便的塑料外壳
- 明显比其他 psu 的热量更少
- II 类电源，无接地
- 经济实惠
- VI 级

RS 12V Pro dc 电源、0 → 5A、固定裸端连接器

RS 号：125-4247



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 推出的这些台式电源通过盒式电源为待驱动装置供电，并通过电源电缆连接至电源。这些电源具有 2.1 mm 连接器插头、主要用作 cctv 闭路电视摄影机的电源、以适合摄像机操作。所有型号均有很高的可靠性且品质卓越。

一般规格

输入插头类型	固定裸端
输出连接类型	直角 2.1 c+ve
输出数	1
能效水平	VI
平均故障间隔时间	50K 小时
电缆长度	1.5m
应用	扬声器、充电器、笔记本电脑、灯和灯

电气规格

输入规格	
额定输入电压	100 至 240V 交流
全输入电压范围	90 – 264V 交流
额定频率	50/60Hz
全频率范围	47/63Hz
效率	75%
输入电流 (rms 最大值)	1.5A
起动电流	240VAC 时最大为 75A
泄漏电流 (最大值)	<0.25mA

输出规格	
波纹和噪声 (最大值)	240mV
电压容差	±5.0%
线路调节	±1.0%
无负载功耗	<0.5W

机械规格

整体尺寸	114mm x 51mm x 32mm
总长度	114mm
总深度	32mm
总宽度	51mm
重量	370g

操作环境规格

工作湿度	20% 至 75%
工作温度范围:	0°C 至 40°C
存储温度范围	-20°C 至 75°C

认证

安全标准	ce 、 ul csa 和 tuv
emc 辐射	EN55022, EN60950

