

Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1

Product ID: FCREADHCU3



Le lecteur de carte USB 3.0 FCREADHCU3 facilite l'accès en lecture/écriture à une variété de formats et types de cartes mémoires (CompactFlash®, Secure Digital®, Memory Stick®) en un seul appareil à l'aide d'une connexion USB 3.0 haute vitesse. La connexion par USB 3.0, jusqu'à 10 fois plus rapide que la norme USB 2.0, permet de transférer bien plus rapidement de volumineux fichiers de données. Par ailleurs, elle reste compatible avec USB 2.0, et donc, avec les systèmes plus anciens. Ce lecteur de carte externe compact et léger constitue une solution mobile et pratique pour utiliser différents types de cartes mémoires flash/multimédia. Son utilisation est facile, sans pilote ni logiciel à installer. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Pour les utilisateurs d'ordinateur portables qui veulent utiliser un ou plusieurs types de cartes mémoires
- Pour les professionnels qui veulent utiliser leurs cartes mémoires à haute vitesse par USB 3.0, plutôt que par USB 2.0

Features

- Compatible avec divers types de cartes mémoires CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®
- Interface standard SuperSpeed USB 3.0, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Alimentation directe par le port USB
- Rétrocompatible avec les ordinateurs USB 2.0
- DEL d'alimentation
- Design compact et léger en plastique
- Aucune installation de pilote ou logiciel requise

	Warranty	2 Years	
Matériel	ID du chipset	Genesys Logic - GL3220	
	Interface	USB 3.0	
Performance	Type de carte mémoire	CF (Compact Flash I Card) M2 (Memory Stick Micro) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo MS MG (Memory Stick avec MagicGate) MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro) MSXC (Memory Stick eXtended Capacity) RS-MMC (carte multimédia de taille réduite) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)	
	Connecteur(s)	Ports externes	1 - Fente CompactFlash (50 broches) 1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Femelle 1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro Femelle 1 - Slot SD/MMC Femelle
		Types de connecteur	1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
	Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
	Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
	Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
	Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
		Consommation électrique	20
		Courant de sortie	4 A
		Courant d'entrée	0.8 A
Tension de sortie		5 DC	
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC	
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 90 %	

	Température de fonctionnement	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
	Température de stockage	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.8 in [20 mm]
	Largeur du produit	2.2 in [55 mm]
	Longueur du produit	3.3 in [85 mm]
	Poids du produit	1.9 oz [54 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	6 oz [169 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Lecteur de carte USB 3.0
		1 - Câble USB 3.0
		1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.