

SB 6-T 3-8 - 桥接杆

3075843

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3075843>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

桥接杆，针距: 8 mm，位数: 3，颜色: 橙色



商业数据

| | |
|-------------|------------------|
| 订货号 | 3075843 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BE1Z3X |
| 产品关键代码 | BE1Z3X |
| 目录页面 | 页码176 (C-1-2019) |
| GTIN | 4046356608916 |
| 单件重量 (含包装) | 14.5 g |
| 单件重量 (不含包装) | 11.49 g |
| 原产地 | IN |

SB 6-T 3-8 - 桥接杆

3075843

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3075843>



技术数据

产品属性

| | |
|------|------|
| 产品类型 | 桥接杆 |
| 位数 | 3 |
| 针距 | 8 mm |
| 电位 | 1 |

尺寸

| | |
|----|------|
| 针距 | 8 mm |
|----|------|

材料规格

| | |
|------|---------------|
| 颜色 | 橙色 (RAL 2003) |
| 绝缘材料 | PA |

环境和真实条件

环境条件

| | |
|--------------|---|
| 环境温度 (运行) | -60 °C ... 105 °C |
| 环境温度 (存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C) |
| 环境温度 (组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度 (执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度 (存放/运输) | 30 % ... 70 % |

安装

| | |
|------|------|
| 安装类型 | 螺钉安装 |
|------|------|

SB 6-T 3-8 - 桥接杆

3075843

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3075843>



分类

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn